



C044 Lotoxane Fastwipes

快干挥发清洁剂纸抽

饱含 Lotoxane Fast 的无绒便捷除油纸抽



C044 Lotoxane Fastwipes 快干挥发清洁剂纸抽采用无绒的高质量抽纸，饱含高纯度、低气味且有超强除油能力的 Lotoxane Fast 溶剂，干燥后几乎无残留。这些优良的功效，使 Lotoxane Fastwipes 成为了工业领域有毒溶剂的安全替代品。因此 Lotoxane Fastwipes 为普通的除油脱脂及特殊领域如：敏感金属及塑料的除油脱脂提供了便捷高效的解决方案。

功能

- 方便快捷的除油抽纸。
- 密封纸抽罐使产品存储安全且延长使用寿命。
- 柔软且富有韧性无纺布可防撕裂或脱绒。
- 包含高度精制的 Lotoxane Fast，干燥后残留物极少。
- 几乎无味。
- 不含芳香烃。
- 与金属及大多数塑料兼容性良好。
- 浓缩液闪点 40°C。
- 通过航空领域测试和认证。
- 除油效果极佳。
- 提供多功效除油解决方案，满足制造、维修、检查和表面处理等广泛需求。
- 可减少溶剂的消耗，降低了使用成本，并符合 VOC 排放控制标准。

应用

- 通过擦拭除去普通表面、零件和工具表面油渍。
- 在刷漆和焊接前使用来清除之前的保护涂层。
- 适用于 NDT（无损测试）的第一步清洁。

使用说明

普通使用：擦拭表面来去除油类和脂类的残留污渍，自然干燥后即可。

NDT 的第一步清洁或其他特殊场合清洁：

1. 取出一片湿巾后盖好容器盖子。
2. 擦拭后，折叠漏出干净的部分。
3. 重复擦拭 2 到 3 次，直到没有污迹。
4. 干燥后即可

技术数据

液体	纸抽
气味：温和	净重：68 gsm
溶解性：不溶于水	干燥纵向拉伸强度：4000 N/m
沸点（°C）：160	干燥横向拉伸强度：1100 N/m

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com



C044 Lotoxane Fastwipes

快干挥发清洁剂纸抽

饱含 Lotoxane Fast 的无绒便捷除油纸抽

相对密度 (15°C) : 0.75	潮湿纵向拉伸强度: 3000 N/m
闪点 (°C) : 40 P/M Pensky-Martens	潮湿横向拉伸强度: 850 N/m
燃烧极限:	ELMENDORF 横向撕裂强度: 3500mN
下限 (%) : 0.60	干燥横向拉伸率: 20%
上限 (%) : 6.50	干燥纵向拉伸率: 90%
酸性: 无 (ASTM D1613)	吸收力: 360%
氯化物含量: 1 ppm	破裂强度: 300 kPa
硫含量: 1 ppm	包装规格: 85 张/盒 10 盒/箱
过氧化物含量: 低于 1 ppm	
氮含量: 1 ppm	
铜片腐蚀: 1 (ASTM D130)	
残留物: 极少	
非挥发性有机物含量: 750 g/L (液体)	

认证

ARAMCo Saudi Arabia

British Coal Industry Assessment No: 7554 / Underground RJB121G

CFMi – CFM-56 Engine CPM (Consumable Products Manual) Ref: CP2727

GE Aircraft Engines Standard Practices Manual: 70-21-23 Cleaning Method 23 – Hand Wipe Degreasing

Institute of Naval Medicine – Listed in BR1326

Pratt & Whitney Commercial Standard Practices Manual: SP208 Solvent Wiping:

Ref: SPMC 216-2

Rolls Royce OMAT: Section 1 – Processing and Cleaning Chemicals:

Page 84 – Ref: 1/257H

UK Ministry of Defence NATO stock no: 7930-99-598-5789 (tub)

用法注意事项

远离热源、火花和明火。。

存储的预防措施

在干燥阴凉处于原容器中密封保存。

健康和安全

健康和安全数据另行提供。